

商品ラインナップ見直しのご案内

お客様各位

日本レンズ工業（株）営業部
 TEL 072-423-2421 (代) FAX 072-438-0187

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、商品ラインナップの見直しにより、新発売、販売中止商品、仕様変更商品がございます。
 ご査収くださいますようお願いいたします。

■新発売商品

カテゴリ	屈折率	レンズ名	特長	発売日
ブラ・単焦点	1.74	ピアンタ74AS	植物由来素材を活用した高屈折率メガネレンズ材料	2020年 9月15日（火）

■新コート

カテゴリ	機能	対応レンズ	発売日
プラチナBCコート (コート略称：PBC)	青色光 約10%カット キズ防止、帯電防止機能を付与で、常用ししやすい。薄紫色の反射光で”魅せる”外観。	単焦点、バイフォーカル、累進ZOOMシリーズ、キャタクトレンズで、かつ屈折率1.60以上のプラスチックレンズ（一部例外あり）	2020年 9月1日（火）

■販売中止商品

カテゴリ	屈折率	レンズ名	代替品	販売終了日
ガラス・単焦点	1.52	ガラスオクルーダ	CRオクルーダ	【販売終了】 2020年 10月31日（土） 【片玉対応】 2021年 1月31日（日） まで対応
	1.70	パワーインデックス	Newパワーインデックス	
ガラス・多焦点	1.52	ガラスA型 ガラスA型28	CR-A25・CR-A28 または ガラスB型・ガラスB型28	
ブラ・単焦点	1.55	SGチョウコウゼロ（GY/BR）	チェンジAS（GY/BR）	
	1.74	スーパーピコット74AS	ピアンタ74AS	
ブラ・多焦点	1.50	CRA35	代替品なし	
ブラ・累進	1.60	ラクデス60	ズームラクデス1.60、1.67、1.74	
	1.67	ラクデス67		
	1.55	ブルーテックED1.55/1.60/1.67	ズームブルーテックMV 1.60、1.67、1.74	
	1.60			
1.67	ブルーテックMI 1.55/1.60/1.67	ズームブルーテックラクデス1.60、1.67、1.74		

■仕様変更商品

カテゴリ	屈折率	レンズ名	内容	変更日
ブラ・単焦点	1.60	ピコット	プラチナコート、プラチナBCコートの対応を 開始	2020年 9月1日（火）
	1.60	ピコットAS		
	1.67	スーパーピコットAS		
ブラ・バイフォーカル	1.60	バイフォーカルレンズ全種	プラチナコート、プラチナBCコートの対応を 開始	
	1.67			
ブラ・キャタクト	1.67	KYC-34、KYCシームレス		
ガラス・単焦点	1.70	Newパワーインデックス	カラーマルチコートの対応を 開始	2020年 10月1日（木） 在庫がなくなったところから特注へ順次切り替えます
	1.52	エキストラブラウン	在庫販売中止→特注受注に切り替え させていただきます。納期にご注意ください。	
	1.80	PI-3マルチ		
	1.90	PIスーパー		
1.90	PIスーパーAS			
ブラ・単焦点	1.60	SV2 プラチナコート	在庫販売中止→特注受注に切り替え させていただきます。納期にご注意ください。	
	1.60	SV2ASプラチナコート		
	1.67	SVスーパーAS プラチナコート		
	1.67	SVスーパー74AS プラチナコート		
	1.74	SVスーパー74WAS プラチナコート		
ブラ・単焦点	1.50	CR-SV	研磨範囲を製造中止。 在庫範囲（無色、カラー）のみの提供となります。	2020年 10月1日（木）
	1.55	PL1.55SP		
	1.55	PL1.55AS		
	1.56	Hi-Vex AS		
ブラ・キャタクト	1.67	KYC-34	度数 製作範囲の 変更 (S+C 3.50～ → S+C 6.00～)	
	1.67	KYCシームレス	度数 製作範囲の 変更 (S+C 3.00～ → S+C 6.00～)	
ブラ・バイフォーカル	1.50	CR-A25・A28	加入度数の 縮小 (1.00～4.00Add→1.50～3.50Addへ変更)	
	1.50	CRポイント24	加入度数の 縮小 (1.00～3.50Add→1.50～3.50Addへ変更)	
	1.50	CRシームレス	加入度数の 縮小 (1.00～3.00Add→1.50～3.00Addへ変更)	
	1.67	スーパーシームレス	加入度数の 縮小 (1.50～4.00Add→1.50～3.50Addへ変更)	
	1.67	スーパーD45	加入度数の 縮小 (0.50～3.50Add→1.50～3.50Addへ変更)	
	1.67	スーパーB25・B28	加入度数の 縮小 (1.50～4.00Add→1.50～3.50Addへ変更)	
	1.67	スーパーB28AS	加入度数の 縮小 (1.00～4.00Add→1.50～3.50Addへ変更)	
	1.50	SA-Bシームレス	加入度数の 縮小 (2.00～4.00Add→2.00～3.50Addへ変更)	

お問合せは、弊社・営業部または営業担当までお願いいたします。

以上