

Relax Color

リラックスカラー

まぶしさや疲れ目の原因「青色光」をカットする最新カラー

■ 受注設定濃度

カラー名	フルカラー			ハーフ (グラデーション)	
	10F	20F	30F	20G	30G
リラックスグレー	○	○	○	○	○
リラックスグリーン	○	○	○	○	○
リラックスブラウン	○	○	○	○	○
リラックスオレンジ	○	○	○	○	○
リラックスピンク	○	○	○	○	○

夜間運転
不適合

夜間運転
不適合

■ 視感透過率・運転適合データ

カラー名	カテゴリ	分類	視感透過率(%)	運転	夜間運転
リラックスグレー	10%	0	クリアレンズ	88	○
	20%	1	均一カラーレンズ	74	○
	20%ハーフ	1	グラディエントカラーレンズ	74	○
	30%	1	均一カラーレンズ	60	○
	30%ハーフ	1	グラディエントカラーレンズ	60	○
リラックスグリーン	10%	0	クリアレンズ	87	○
	20%	0	クリアレンズ	84	○
	20%ハーフ	0	クリアレンズ	84	○
	30%	1	均一カラーレンズ	74	○
	30%ハーフ	1	グラディエントカラーレンズ	74	○
リラックスブラウン	10%	0	クリアレンズ	86	○
	20%	1	均一カラーレンズ	78	○
	20%ハーフ	1	グラディエントカラーレンズ	78	○
	30%	1	均一カラーレンズ	68	○
	30%ハーフ	1	グラディエントカラーレンズ	68	○
リラックスオレンジ	10%	0	クリアレンズ	95	○
	20%	0	クリアレンズ	91	○
	20%ハーフ	0	クリアレンズ	91	○
	30%	0	クリアレンズ	88	○
	30%ハーフ	0	クリアレンズ	88	○
リラックスピンク	10%	0	クリアレンズ	87	○
	20%	0	クリアレンズ	81	○
	20%ハーフ	0	クリアレンズ	81	○
	30%	1	均一カラーレンズ	74	○
	30%ハーフ	1	グラディエントカラーレンズ	74	○

日常でも使いやすい、ファッション性のある薄目の25カラーバリエーション

濃いカラーの方が、まぶしさをよりカットしますが、日常では使いにくい面も。
リラックスカラーは専用の染色剤により、日常でも使いやすい薄いカラーをベースにまぶしさカットやアイケア効果を高めた最新カラーです。

■ 分光透過率曲線



- ▶視感・分光透過率データは、1.60素材の度数0.00、超撥水ハードマルチコート付の測定値です。
レンズ基材、コート種類、度数等により、これらのデータは多少幅をもつことがあります。
- ▶ハーフ (グラデーション) の濃度基準位置は、レンズの幾何学中心から10mm上に設定されています。
- ▶カラーレンズ見本と実際のレンズは、個々の染色仕上がりやコートの種類、レンズの種類、度数等の状況により、多少異なることがあります。
- ▶リラックスカラーは専用の染色剤を使用し、上記の分光特性を実現しています。