

1.60 内面累進・内面非球面設計 遠近両用(累進帯長 11・13・15mm)

# ZOOM Blue Tech MV 1.60




ズーム ブルーテック マルチビジョン 1.60

基本仕様


|      |      |      |             |
|------|------|------|-------------|
| 屈折率  | 1.60 | 累進帯長 | 11・13・15mm  |
| 比重   | 1.30 | 加入度数 | 0.75 ~ 3.50 |
| アッベ数 | 42   | 透過率  | 93.9%       |

| コート名称   | 機能  |     |     |    |            |
|---------|-----|-----|-----|----|------------|
|         | 耐キズ | 超撥水 | 防帯電 | 耐熱 | 光線カット      |
| つるつる    | ○   | ○   | -   | -  | UV         |
| ブラチナ    | ◎   | ◎   | ○   | -  | UV         |
| IRB     | ◎   | ◎   | ○   | -  | UV・青色光・近赤光 |
| ブラチナBC  | ◎   | ◎   | ○   | -  | UV・青色      |
| ビューティフル | ◎   | ◎   | ○   | ○  | UV         |
| ボードン    |     |     |     |    | UV         |

特徴：400~420nm間のHEV (High Energy Visible Light) 領域を大幅にカットする新基準のUVカット



※注意1：外径の注意点  
…2.5mm内寄せになっています  
・外径75mm→有効径80mm  
・外径70mm→有効径75mm  
・外径65mm→有効径70mm  
・外径60mm→有効径65mm



特注加工

|        |   |                                       |
|--------|---|---------------------------------------|
| カラー    | ○ | アリアーテ対応 濃度15%以上 (対象外：注意2参照)           |
| プリズム   | ○ | レイバンカラー、見本色不可                         |
|        | ○ | (S+C=-10.00まで、C-3.00迄は) 3Δまで可         |
|        | ○ | (S+C=+3.25迄とMIX C-3.00迄は) 3Δまで可       |
| 偏心     | × |                                       |
| 外径指定   | ○ | 〈縮小〉(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm(1mm単位)      |
|        | ○ | 〈拡大〉( ) 内のサイズまで製作可(1mm単位)             |
| 厚み指定   | ○ |                                       |
| スライス加工 | ○ |                                       |
| UVカット  | ○ | UV PREMIUM (400nm 99%カット、420nm60%カット) |
| カーブ指定  | ○ | ※注意3：カーブ指定を参照                         |
| 玉型カット  | ○ |                                       |
| 範囲外    | × |                                       |

注意2  
対象外：ｽﾊﾞｰｷｴｲﾄｰ、ｽﾊﾞｰｷｴﾋﾞｼｵﾝ、ﾀｲﾝｶｰ

※注意3：カーブ指定 (1.53換算)  
・ (-) S+C=-3.00迄 6カーブ指定可  
・ (-) S+C=-5.00迄 4カーブ指定可  
・ (-) S+C=-6.50迄 3カーブ指定可  
(カーブ指定のときはプリズム不可)

原産国：日本  
2020.08

日本レンズ  
NIPPON LENS

プラスチック 内面累進 1.60 非球面