

PLI.55 AS

PLI.55 AS

プラスチック

単焦点

非球面

1.55

仕様

屈折率	1.55
比重	1.28
アッベ数	38
設計	非球面

対応コート

- ハードマルチ
- つるつる
- 内面マルチ (表) ハード (裏) ハードマルチ+つるつる

製作範囲表

在庫範囲 (つるつる)

度数 (-)	球面	乱視 (-)				
		0.25	.50	.75	1.00	2.00
0.00						
.25						
.50						
.75						
1.00						
.25						
.50						
.75						
2.00						
.25						
.50						
.75						
3.00						
.25						
.50						
.75						
4.00						
.25						
.50						
.75						
5.00						
.25						
.50						
.75						
6.00						
.25						
.50						
.75						
7.00						
.25						
.50						
.75						
8.00						

度数 (+)	球面	乱視 (+)				
		0.25	.50	.75	1.00	2.00
0.00						
.25						
.50						
.75						
1.00						
.25						
.50						
.75						
2.00						
.25						
.50						
.75						
3.00						
.25						
.50						
.75						
4.00						

C(-)	混合乱視 (MIX)				
	.50	1.00	.25	.75	2.00
S(+)					
0.25					
.50					
.75					
1.00					
.25					
.50					
.75					

カラー

アリアーテ	○	
レイバン G15・G31・#3	○	
見本色	○	
リラックス	×	

特殊加工

外径指定	×	
プリズム	×	
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※1
厚み指定	×	
玉型カット	○	
スライス加工	×	

※1 UV400

※注 無色在庫品には、超撥水コート加工時の滑り止めテープが不要な「フィルムコートが、レンズの表面と裏面に付いています。
(特注品にはフィルムコートが付きませんのでご注意ください。)

- ・ハードマルチと同様の手順で加工できます
- ・フィルムコートは加工後、水洗いで剥がれ落ちます。
- ・フィルムコートはセロハンテープ等で簡単に剥がせます。

印点がずれてしまった場合や (アルコール等で拭かないでください。フィルムが溶ける場合があります) サクションカップの取り付け違いがあった場合などは、セロハンテープ等でフィルムを剥がし、通常の超撥水コートと同様の手順で加工してください。

原産国

在庫品：中国 特注品：日本