

# スタイルマイルド1.60

Style MILD 1.60

プラスチック

遠近両用

内面累進・内面非球面

1.60

## 仕様

|      |            |
|------|------------|
| 屈折率  | 1.60       |
| 比重   | 1.30       |
| アッペ数 | 42         |
| 設計   | 内面累進・内面非球面 |
| 累進帯長 | 11・13mm    |
| 加入度数 | 0.50～4.00  |




## 対応コート

- つるつる
- プラチナ
- プラチナDUV
- ブルークリア


【販売終了】2021年12月31日  
【片玉対応】2022年3月31日

代替商品  
リンクMVシリーズ  
プレジャーMVシリーズ  
ズームMVシリーズ

## 製作範囲表



| 隠しマーク | 屈折率  | 累進帯長 |
|-------|------|------|
| M 6 1 | 1.60 | 11mm |
| M 6 3 |      | 13mm |



## カラー

|                 |   |
|-----------------|---|
| アリアーテ           | ○ |
| レイバン G15・G31・#3 | ○ |
| 見本色             | ○ |
| リラックス           | × |

## 特殊加工

|        |    |    |
|--------|----|----|
| 外径指定   | ○  | ※1 |
| プリズム   | ○  | ※2 |
| 偏心     | ×  |    |
| カーブ指定  | ○  |    |
| UVカット  | 標準 | ※3 |
| 厚み指定   | ○  |    |
| 玉型カット  | ○  |    |
| スライス加工 | ○  |    |

※1 縮小 (＋、MIX範囲) 基準径～最小55mm (1mm単位)  
[拡大] 可表記まで製作可 (1mm単位)

※2 3△まで可  
S+C=-7.25以上でプリズム加工のある場合  
度数によっては、ツボクリ状になる場合があります。

※3 UV400

※注 プリズムシニング加工

1. 加入度によりプリズム量は異なります。
2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。

原産国

日本