

リンクデスク1.67

Link Desk 1.67

プラスチック

近々両用

両面累進・両面非球面

1.67




仕様

屈折率	1.67
比重	1.35
アッペ数	32
設計	両面累進・両面非球面
加入度数	-1.00 / -1.50


対応コート

- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB

製作範囲表



タイプ	逆加入度数	隠しマーク	屈折率	累進帯長
T1 (ワイド)	-1.00D	LD 2 100	1.67	19mm
T2 (ロング)	-1.50D	LD 2 150		



カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	×
リラックス	×

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム偏中心	×	※2
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

- ※1 縮小 (十、MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
- ※2 3△まで可 (外径が変化することがあります)
- ※3 UV400

- ※注 プリズムシニング加工
 1. 加入度によりプリズム量は異なります。
 2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
 3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
 4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。

リンクデスク I.60

Link Desk I.60

プラスチック

近々両用

両面累進・両面非球面

1.60




仕様

屈折率	1.60
比重	1.32
アッペ数	42
設計	両面累進・両面非球面
加入度数	-1.00 / -1.50


対応コート

- プラチナ
- プラチナBC
- プラチナIRB

製作範囲表



タイプ	逆加入度数	隠しマーク	屈折率	累進帯長
T1 (ワイド)	-1.00D	LD 1 100	1.60	19mm
T2 (ロング)	-1.50D	LD 1 150		



カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	×
リラックス	×

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

- ※1 縮小
- ※2 3△まで可 (外径が変化する場合があります)
- ※3 UV400

- ※注 プリズムシニング加工
1. 加入度によりプリズム量は異なります。
 2. 左右で加入度が異なる場合は、左右の平均プリズム量にて加工いたします。
 3. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
 4. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。

デスク1.70

Desk 1.70

プラスチック

近々両用

外面累進

1.70

仕様

屈折率	1.70
比重	1.41
アッペ数	36
設計	外面累進
加入度数	-1.00 / -1.50

対応コート

●つるつる

ブルークリアコート販売終了
プラチナコート販売終了
プラチナDUVコート販売終了
【販売終了】2022年6月30日
【片玉対応】2022年9月30日

製作範囲表

度数 (-)	球 面	乱視(-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
6.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
7.00																	

度数 (+)	球 面	乱視(+)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	


C(-)	S(+)	混合乱視(MIX)															
		.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00	
0.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	

マイナス加入度が100%入るラインになります。

アイポイント

タイプ	逆加入度数	隠しマーク	屈折率	累進帯長
ロング	-1.50D	DS7 10	1.70	19mm
ワイド	-1.00D	DS7 15		

近用度数測定位置



幾何学中心
プリズム測定位置
近用アイポイント

カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	×
見本色	×
リラックス	○

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 縮小
(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

※2 3△まで可

※3 UV400

※注 プリズムシニング加工

- 設計タイプによりプリズム量は異なります。
- プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
- 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。

※注 加工について

レンズレイアウトは累進レンズと同様、アイポイントに適用アイポイント、適用PDを合わせて加工して下さい。
(輻差を考慮し、近用度数部分は2mmインセットしたレイアウトになります。)

デスク1.60

Desk 1.60

プラスチック

近々両用

外面累進

1.60

仕様




屈折率	1.60
比重	1.30
アッペ数	42
設計	外面累進
加入度数	-1.00 / -1.50

対応コート

●つるつる

ブルークリアコート販売終了
プラチナコート販売終了
プラチナDUVコート販売終了
【販売終了】2022年6月30日
【片玉対応】2022年9月30日

製作範囲表




マイナス加入度が100%入るラインになります。

アイポイント

近用度数測定位置

幾何学中心
プリズム測定位置
近用アイポイント

タイプ	逆加入度数	隠しマーク	屈折率	累進帯長
ロング	-1.50D	DS6 10	1.60	19mm
ワイド	-1.00D	DS6 15		



カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	○

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム	○	※2
偏心	×	
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 縮小
(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

※2 3△まで可

※3 UV400

※注 プリズムシニング加工
1. 設計タイプによりプリズム量は異なります。
2. プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
3. 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。

※注 加工について
レンズレイアウトは累進レンズと同様、アイポイントに適用アイポイント、適用PDを合わせて加工して下さい。
(輻湊を考慮し、近用度数部分は2mmインセットしたレイアウトになります)

原産国

日本



日本レンズ NIPPON LENS since 1935

2022-07-01

A4-04

デスク1.50

Desk 1.50

プラスチック

近々両用

外面累進

1.50

仕様

屈折率	1.50
比重	1.32
アッペ数	59
設計	外面累進
加入度数	-1.00 / -1.50

対応コート

●つるつる

製作範囲表

度数 (-)	球面	乱視 (-)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	

度数 (+)	球面	乱視 (+)															
		0.25	.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00
0.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
4.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
5.00																	


C(-)	S(+)	混合乱視 (MIX)															
		.50	.75	1.00	.25	.50	.75	2.00	.25	.50	.75	3.00	.25	.50	.75	4.00	
0.25																	
.50																	
.75																	
1.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
2.00																	
.25																	
.50																	
.75																	
3.00																	
.25																	
.50																	
.75																	

マイナス加入度が100%入るラインになります。

アイポイント

タイプ	逆加入度数	隠しマーク	屈折率	累進帯長
ロング	-1.50D	DS5 10	1.50	19mm
ワイド	-1.00D	DS5 15		

近用度数測定位置



幾何学中心
プリズム測定位置
近用アイポイント

カラー

アリアーテ	○
レイバン G15・G31・#3	○
見本色	○
リラックス	×

原産国

日本

特殊加工

外径指定	○	※1
プリズム 偏中心	×	※2
カーブ指定	×	
UVカット	標準	※3
厚み指定	○	
玉型カット	○	
スライス加工	○	

※1 縮小
(+, MIX範囲) 基準径~最小55mm (1mm単位)
[拡大]
可表記まで製作可 (1mm単位)

※2 3△まで可

※3 UV400

※注 プリズムシニング加工

- 設計タイプによりプリズム量は異なります。
- プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。
- 片玉注文の場合、他眼の処方度数もお知らせ下さい。

※注 加工について

レンズレイアウトは累進レンズと同様、アイポイントに適用アイポイント、適用PDを合わせて加工して下さい。
(輻差を考慮し、近用度数部分は2mmインセットしたレイアウトになります。)